

Aplicación

Este sencillo instrumento es utilizado para evaluar la capacidad de flujo de materiales gruesos espesos o parecidos a una pasta como tintas de impresión o pinturas.



Modo de empleo

El producto es vertido en un depósito semi-cilíndrico posicionado horizontalmente.

Cuando el instrumento es elevado verticalmente, el producto fluye sobre una placa graduada, fijada en perpendicular al depósito.

La distancia cubierta en un tiempo dado, es una medida de la fluidez.

Como pedir

Alimentación en aire comprimido:

- De al menos 500 mm CE y 500NI/h.
- Peso: 5 kg.

Como pedir

El código de pedido para el fluidímetro AS-100 es 0200500.